



モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	単相誘導電動機 (コンデンサ始動) SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 MOTOR POWER	1/2 HP (0.4 kW)
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱 INS. CLASS	B
保護構造 IP RATING	IP40

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION						
**	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS
LV	115 V	50 Hz	1440 r/min	7.4 A	UL/cUL/CE	-
	115 V	60 Hz	1730 r/min	6.7 A		
DV	220 V	50 Hz	1440 r/min	3.7 A		
	220 V	60 Hz	1730 r/min	3.5 A		
	230 V	50 Hz	1440 r/min	3.7 A		
	230 V	60 Hz	1730 r/min	3.4 A		

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	28
減速比 RATIO	5 10 15 20 25 30 40 50 60
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)

出力軸仕様 OUTPUT SHAFT SPECIFICATION							
FRAME NO.	R	STANDARD /OPTION	DIAMETER TOLERANCE	L1	L2	T	W
28	1.1250 in	STANDARD	+0.0/-0.0005	1.50 in	1.63 in	1.236 in	0.2500 in
	28 mm	OPTION	+0.0/-0.013	40 mm	40 mm	31 mm	8 mm

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「**」には「LV」「DV」が入ります。
Replace product model「**」with「LV」「DV」.

TITLE	H2L28T□□□-MB04C**AN			
	外形寸法図 DIMENSION OF MODEL			
DRAWING NO.	H2L28T-MB04CAN			
USER				
NOTICE				
APPROVE	M.Iijima	SCALE	1:3	UNIT in
CHECK	T.Fujie			
DESIGN	K.Miyachi			
			DATE 2020.04.30	
NISSEI CORPORATION				