



| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION | |
|---------------------------|--|
| 名称 TYPE | 三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR |
| 冷却方式 COOLING METHOD | 全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED |
| 出力 MOTOR POWER | 3/4 HP (0.55 kW) |
| 定格 RATING | S1 CONT. |
| 耐熱 INS. CLASS | F |
| 保護構造 IP RATING | IP44 |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| ** | 電圧 VOLTAGE | 周波数 FREQUENCY | 回転速度 ROTATION SPEED | 電流値 CURRENT VALUE | 対応規格 COMPLIANT STANDARDS | 高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS |
| AV | 208 V | 60 Hz | 1700 r/min | 2.3 A | UL/cUL/CE | - |
| | 230 V | 60 Hz | 1720 r/min | 2.2 A | | |
| | 460 V | 60 Hz | 1720 r/min | 1.10 A | | |
| | 400 V | 50 Hz | 1410 r/min | 1.30 A | | |
| EV | 415 V | 50 Hz | 1410 r/min | 1.25 A | UL/cUL/CE | - |
| | 440 V | 50 Hz | 1420 r/min | 1.20 A | | |
| | 480 V | 60 Hz | 1720 r/min | 1.10 A | | |

| 減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION | |
|-----------------------------|--|
| 名称 TYPE | GTR |
| 枠番 FRAME NO. | 32 |
| 減速比 RATIO | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 |
| 潤滑 LUBRICATION | グリース GREASE |
| 塗装 PAINT COLOR | グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5) |

| 電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION | |
|--------------------------------|--|
| 型式 MODEL | 075_B4 |
| 方式 BRAKE TYPE | 無励磁作動形 (スプリングクローズ) POWER-OFF (SPRING CLOSE) |
| 励磁電圧 INPUT VOLTAGE | DC180V |
| 容量 POWER CONSUMPTION | 20W (AT 75°C) |
| 静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE | 65 in-lb |
| 動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE | 52 in-lb |

| 出力軸仕様 OUTPUT SHAFT SPECIFICATION | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| FRAME NO. | R | STANDARD /OPTION | DIAMETER TOLERANCE | L1 | L2 | T | W |
| 32 | 1.2500 in 32 mm | STANDARD OPTION | +0.0/-0.0005 +0.0/-0.016 | 1.88 in 50 mm | 2.00 in 50 mm | 1.362 in 35 mm | 0.2500 in 10 mm |

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「**」には「AV」「EV」が入ります。
Replace product model「**」 with 「AV」「EV」.

| | | | | |
|-------------|--------------------------|--------------------|-----|------------|
| TITLE | H2L32L□□□-MB05T*EB4 | | | |
| | 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL | | | |
| DRAWING NO. | H2L32L-MB05TEB4 | | | |
| USER | | | | |
| NOTICE | | | | |
| APPROVE | M.Iijima | SCALE | 1:4 | |
| CHECK | T.Fuji | | | |
| DESIGN | K.Miyachi | | | |
| | | UNIT | in | DATE |
| | | | | 2020.04.30 |
| | | NISSEI CORPORATION | | |