



| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION |  |
|---------------------------|--|
| 名称 TYPE                   | 三相誘導電動機<br>THREE PHASE INDUCTION MOTOR |
| 冷却方式 COOLING METHOD       | 全閉外扇形<br>TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED   |
| 出力 MOTOR POWER            | 3/4 HP (0.55 kW)                       |
| 定格 RATING                 | S1 CONT.                               |
| 耐熱 INS. CLASS             | F                                      |
| 保護構造 IP RATING            | IP44                                   |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION |            |               |                     |                   |                          |                            |
|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| **                        | 電圧 VOLTAGE | 周波数 FREQUENCY | 回転速度 ROTATION SPEED | 電流値 CURRENT VALUE | 対応規格 COMPLIANT STANDARDS | 高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS |
| AV                        | 208 V      | 60 Hz         | 1700 r/min          | 2.3 A             | UL/cUL/CE                | -                          |
|                           | 230 V      | 60 Hz         | 1720 r/min          | 2.2 A             |                          |                            |
|                           | 460 V      | 60 Hz         | 1720 r/min          | 1.10 A            |                          |                            |
|                           | 400 V      | 50 Hz         | 1410 r/min          | 1.30 A            |                          |                            |
| MA                        | 575 V      | 60 Hz         | 1720 r/min          | 0.9 A             | UL/cUL                   |                            |

| 減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION |  |
|-----------------------------|--|
| 名称 TYPE                     | GTR  |
| 枠番 FRAME NO.                | 32   |
| 減速比 RATIO                   | 5 10 15 20 25<br>30 40 50 60                             |
| 潤滑 LUBRICATION              | グリース<br>GREASE   |
| 塗装 PAINT COLOR              | グレー<br>(マンセル値 9B6/0.5)<br>GREY<br>(MANSEL CODE: 9B6/0.5) |

| 電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION   |  |
|--------------------------------|--|
| 型式 MODEL                       | 075_B2   |
| 方式 BRAKE TYPE                  | 無励磁作動形 (スプリングクローズ)<br>POWER-OFF (SPRING CLOSE) |
| 励磁電圧 INPUT VOLTAGE             | DC90V  |
| 容量 POWER CONSUMPTION           | 20W (AT 75°C)                                  |
| 静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE  | 65 in-lb                                       |
| 動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE | 52 in-lb                                       |

| 出力軸仕様 OUTPUT SHAFT SPECIFICATION |                    |                    |                             |                  |                  |                   |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| FRAME NO.                        | R                  | STANDARD /OPTION   | DIAMETER TOLERANCE          | L1               | L2               | T                 | W                  |
| 32                               | 1.2500 in<br>32 mm | STANDARD<br>OPTION | +0.0/-0.0005<br>+0.0/-0.016 | 1.88 in<br>50 mm | 2.00 in<br>50 mm | 1.362 in<br>35 mm | 0.2500 in<br>10 mm |

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。  
Number of characters on product model「□□□」varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「\*\*」には「AV」「MA」が入ります。  
Replace product model「\*\*」with「AV」「MA」.

|             |                          |                    |     |      |            |
|-------------|--------------------------|--------------------|-----|------|------------|
| TITLE       | H2L32T□□□-MB05T*EB2      |                    |     |      |            |
|             | 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL |                    |     |      |            |
| DRAWING NO. | H2L32T-MB05TEB2          |                    |     |      |            |
| USER        |                          |                    |     |      |            |
| NOTICE      |                          |                    |     |      |            |
| APPROVE     | M.Iijima                 | SCALE              | 1:4 | UNIT | in         |
| CHECK       | T.Fujie                  |                    |     | DATE | 2020.04.30 |
| DESIGN      | K.Miyachi                | NISSEI CORPORATION |     |      |            |